



15° RH 3.05 x 22 mm / SS / G-2880

CHIODI A SPIRALE - TESTA 15°

- Chiodi a testa tonda da 15°.
- Fascicolazione di bobine di filo da 15°.
- Progettato per il fissaggio su coperture e facciate, ideale per un inserimento veloce e una tenuta superiore.
- Adatto per M18 FRCN45.



22 mm 15°



Article Number	4932499316
Classe di assistenza	2
Diametro dell'attacco (mm)	3,05
Dimensioni della testa	10,50
Inclinazione (°)	15°
Lunghezza (mm)	22
Materiale	Liscio. Zincato.
Quantità confezione	2880
Tio di lama	Smooth Shank
Tipo materiale	Galvanised