

M12 3PLKIT-401P

M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°

- Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile
- Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouge
- Des faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (100m avec cellule de réception)
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12 B4
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et 3/8", trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement plus rapide point à point
- Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Projection laser	2x verticale, 1x horizontale
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	15
Précision [mm m]	0.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)
Inclus dans le kit	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, box PACKOUT™
Réf	4933478960