


MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (35 PZ)



519 M 612MPB

PROMO

Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190987

415x376x45

4,7

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/2 N - Chiavi a bussola con bocca poligonale

15

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32



235 1/2 PN - Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale

15

3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	237 B 1/2 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	519 M 612CMPAV - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-
	236 1/2 - Prolunghe	2	125-250
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.