



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	TV-Anschluss
Geräteanwendung	Unterstützung von Mediengeräten -
Gerätedarstellung	Mechanismus
Typ der TV-Steckdose	Individual
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)

Zusatzmerkmale

TV-Stecker	Stecker IEC 9,52 mm
Streckendämpfung	1,5 dB TV Signal
DC-Stromfluss	Ja
Anzahl der Module	1 Modul
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Zentralplatte
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Einschnappen
Tiefe	35,5 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	45 mm
Einbautiefe	35,5 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK01
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...35 °C
Normen	CE

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Minimum percentage of recycled plastic content	4