

Écran de remplacement uvex ultrasonic



- lunettes-masques au design sport, pouvant être portées par-dessus des lunettes de vue
- l'écran peut être remplacé
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- large de champ de vision panoramique
- composants rigides et flexibles créant un ajustement souple, sans créer de points de pression, pour un port confortable, toute la journée
- adaptées aux applications liées à la construction

Marquage

Filtre	2-1,2 (EN 170)
Code d'identification du fabricant	W
Classe optique	1
Résistance aux impacts	B (120 m/s)
Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules	K
Anti-buée	N
Symbole de conformité	CE

Caractéristiques techniques de l'oculaire

Matériau	PC
Épaisseur	2,2 mm
Revêtement	uvex supravision excellence
Couleur	transparent
Protection UV	UV 400
Poids	40 grammes
Packaging	100 pièces par carton
Catégorie d'EPI	Catégorie II

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 VAL DE MODER
Téléphone : 03 88 07 61 08 | Fax : 03 88 72 51 06 | E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr
Site Web : uvex-safety.fr