

M18 BRAID-O

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 1/4" ESAGONALE

Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 307mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti

Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile

Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia

Testa ad angolo compatta, solo 53 mm. Lunghezza utensile 355 mm

Comodo e ampio interruttore

Attacco 1/4" esagonale con rapido cambio dell'inserto

2 velocità per una maggiore versatilità

Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carico e scarico della batteria

Indicatore stato di carica della batteria e luce LED

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	1,500/ 2,250
Frequenza del colpo (colpi/min)	2,400/ 3,400
Attacco	1/4" Esagonale
Coppia max (Nm)	41/ 81
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447891