

M18 BLSWP-O

M18™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUE SCURE

L'esclusivo sistema di filtraggio HYDROPASS™ impedisce l'ostruzione del filtro e consente all'utente di pompare l'acqua in qualsiasi momento, indipendentemente dai detriti

Pompa fino a 5.670 litri all'ora (94.5 litri/min) e fino a 3.785 litri con una batteria M18™ FORGE™ da 12 Ah

Può essere immersa fino a 107 cm consentendo di pompare facilmente con una prevalenza di 5.1 metri.

Vano chiuso che protegge la batteria

Filetto da 1 1/4" che permette la miglior portata d'acqua

Incluso adattatore per trasformare il filetto da maschio a femmina

Incluso sdoppiatore per connettere due tubazioni da giardino da 3/4"

Cappuccio da applicare allo sdoppiatore per avere il massimo della portata

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Portata (l/h)	5670
Max altezza testa (m)	5.1
Max temperatura acqua (°C)	60
Dimensioni filetto (mm)	32 Filetto femmina
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.6 (M18 FB8)
Equipaggiamento standard	Sdoppiatore a Y per 2 tubazioni da 3/4" maschi, Adattatore 1 1/4" maschio/femmina
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498559