


RUOTA Z 100X30+30 CC SPG 100 G80

Serie Ruota Z

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.



Serie Supporto G80

Supporti gemellati elettrosaldati da lamiera di grosso spessore; i girevoli hanno un cuscinetto reggispira ed uno a rulli conici. Finitura superficiale: vernice blu.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	35 mm
Diametro foro	d	15 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	30 mm
Peso articolo		4,370 kg
Larghezza mozzo	L	30 mm
Altezza totale	H	140 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	55 mm
Larghezza forcina	U	73 mm
Portata		600 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [7004CC](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (sales@lagspa.it).**