

AGILA

1478PAI050P41

EAN 4031582429268

Roulette fixe, Fixation à platine.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	19 mm
Dimension de platine	55 x 55 mm
Distance entre axe	44/38.5 x 44/38.5 mm
Diamètre des trous	6.3 mm
Hauteur	70 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.1 kg
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	○ ○ ○ ○ ○