

M18 FSAG115X-O

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA M18 FUEL™

In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W

Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza

Impugnatura laterale antivibrazioni AVS

Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

Impugnatura ergonomica

Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive

Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione

Protezione contro il riavvio accidentale

Il motore brushless POWERSTATE™ di nuova generazione, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

**REDLITHIUM™**

Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Freno	No
Protezione dal contraccolpo	Sì
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Sì
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478772