


# アクチュエ ーター

販売事業者  
Rs-online



51-376.F22D



<https://rs-online.eao.com/component/51-376.F2...>

お客様の製品:



## 51-376.F22D アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 18 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 250 VAC、5 A ( $\cos\phi$  0.75)

接点: 2 NC / 2 NO

スイッチング定格: 250 V @ 5 A

電気強度: 2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、part 15に準拠

静電気放電 (ESD):  $\leq 15$  KV

保護等級: II

熱電流  $I_{th}$ : 5 A、EN / IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

端子: プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm

接点 材質: 金

スイッチング動作: モメンタリ - レスト (a) - オルタネイト (a)

スイッチング方式: スナップアクションスイッチングエレメント

スイッチングシステム: セルフクリーニング、ダブルブレードスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点2個、ノーマルオープン接点2個。

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| スイッチング ポジション: | 3ポジション                                                        |
| スイッチング角度:     | 42° 左 / 90° 背面                                                |
| 機械的寿命:        | 5万回                                                           |
| 締め付けトルク:      | フィキシングナット 最大 0.5 Nm                                           |
| 電線断面図:        | 最大電線断面積 1mm × 2本<br>撚り線ケーブル 2 × 0.75 mm <sup>2</sup> の最大電線断面積 |
| 重量:           | 0.022 kg                                                      |

### 周辺条件


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| IP前面保護等級: | IP65、DIN EN 60529に準拠  |
| 使用温度:     | - 25 ° C ~ + 55 ° C   |
| 保存温度:     | - 40 ° C ... + 85 ° C |

### 認証


|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 認証:    | CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL |
| REACH: | REACH compliant                                        |
| RoHS:  | RoHS compliant                                         |

### その他


|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡単な説明:       | アクチュエーター, Ø 18 mm, 丸形, 2 NC / 2 NO, モメンタリ - レスト (a) - オルタネイト (a), プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠 |
| ヒント:         | 標準ロック DOM 311                                                                                                 |
| スイッチングポジション: |                                                                                                               |



配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

