

M12 FHIR38-O

CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™

In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide

Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti

Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione

La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

Garantisce avvitatura e svitatura di 210 bulloni M8 con una singola carica di batteria (2.0 Ah)

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Attacco	3/8" quadro
Coppia max (Nm)	47
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Lunghezza (mm)	272
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478172