

MXF PC50-122

PIASTRA VIBRANTE MX FUEL™

Primo compattatore reversibile tra quelli di peso leggero

Il compattatore con piastra da 50 cm più veloce sul mercato

2 velocità per massimo controllo dell'utilizzatore (fino a 26 m/min)

Pulsante di accensione facilmente accessibile sull'impugnatura

Maniglia facilmente girabile, per cambio di direzione

Possibilità di ripiegare la maniglia per facile trasporto e stoccaggio

Compatta fino a 325 m² / 35 min con 1 batteria MXF HD812 (12 Ah)

Combina le prestazioni dei compattatori a scoppio con i vantaggi del batteria

Tanica d'acqua, piastra per pietre e set di ruote per il trasporto disponibili separatamente

Indicatore dello stato di carica della batteria

Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza



REDLITHIUM™



Forza centrifuga (kN)	16
Direzione movimento	Reversibile
Max velocità (m/min)	26
Impostazioni di velocità	2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)
Kit incluso	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493268