



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	TV/F-Type DATA socket
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)

Zusatzmerkmale

TV-Stecker	F-Stecker
Streckendämpfung	0,8 dB 5...862 kHz
Anzahl der Module	2 Module
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Mechanikabdeckung
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Befestigungsmodus	Schraube
Tiefe	38 mm
Breite	74,5 mm
Höhe	74,5 mm
Produktgewicht	0,11 kg
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP2xC

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Minimum percentage of recycled plastic content	0