



RSHEY30-TV-VA [🔗](#)

Palier à semelle

Palier à semelle RSHEY...-TV-VA, RIBB
plastique

Information technique

Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV	Plastic

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	101 mm	Longueur
H 2	84 mm	Hauteur
≈m	0,55 kg	Poids

Cotes de montage

J	76,2 mm	Distance trous de fixation
K	M10	Filetage trou de fixation

Dimensions

H	42,9 mm	Distance axe arbre
A	42,5 mm	Largeur (base)
S	22,2 mm	Distance piste
B	38,1 mm	Largeur
Q	1/4 - 28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

GEH-SHE06-TV	Corps de palier
GYE30-KRR-B-FA107-VA	Désignation roulement
KASK06-S-G	Couvercle
KASK06-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	80 °C	Température de fonctionnement max.