



PLH 28 E

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM

Robusto tassellatore ad alte performance eroga fino a 4,1J di battuta
Potente motore da 800 W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo

Basse vibrazioni pari a 10.6 m/s² grazie all'impugnatura antivibrazioni
Ottimo bilanciamento e maneggevolezza grazie al design ad L con sistema AVS (Anti-Vibration)

Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile
4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura

Fornito con doppio mandrino SDS-plus ed autoserrante Rohm 13mm in metallo con sistema di cambio rapido FIXTEC™ (nella versione XE)

Cavo 4 m



Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4,000
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	40/ 13/ 28
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	10.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	6.81
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	3.4
Codice prodotto	4933446790