

M18 FHSAG150XB2-0X

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 150 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA

Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800 W

La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore

Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica

Impugnatura laterale Anti Vibrazione

Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

Impugnatura sottile per un miglior controllo e presa

Griglia rimovibile per la protezione dalla polvere

Il carter da 150 mm può essere regolato velocemente senza necessità di utensili

Sistema che previene il riavvio automatico

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	9,000
Diametro disco (mm)	150
Protezione dal contraccolpo	Sì
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 FB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493421