

## M18 FCVN12-551

### VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™

Vibratore per calcestruzzo M18 FUEL™ per il consolidamento del calcestruzzo, in una forma compatta

Tubo da 1.2 m raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane (M18 FCVN12)

Tubo da 2.4 m raccomandato per muri o colonne (M18 FCVN24)

Ago vibrante da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto

Potenzimetro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di casseforma.

Gancio per facile stoccaggio dell'utensile a casseforme o ponteggi

Leggero: comodo da usare e da trasportare

Potente e affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m³) con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



**REDLITHIUM™**



|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Colonne                                | X                                                                                |
| Marciapiedi                            | ✓✓✓                                                                              |
| Solette                                | ✓✓✓                                                                              |
| Muri                                   | X                                                                                |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 5.0 (M18 HB5.5)                                                                  |
| Kit incluso                            | 1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice articolo                        | 4933479597                                                                       |