



Class 3 Class 4:1 X WP 15,000mm

0.387 (M².K/W), 3, X

Tailles : S → XXXXL



Description

Tissu extérieur : 100 % polyester Oxford 300D, double revêtement PU imperméable 190 g.
Doublure : 100% Polyester 60g
Tissu de garnissage : 100 % polyester 170 g
Coutures : coutures thermosoudées
Fermeture : fermeture à double sens pour un accès rapide et facile

Capuche : Oui
Poignets : Poignets côtelés
Poches : 2 intérieurs / 2 extérieurs
Accès à l'impression du logo de l'entreprise : Oui
Emballage : Polybag individuel

Emballage



× 1
Unité



× 10
Polybags
Individuels



10
Unités / Carton

Caractéristiques

- Imperméable avec coutures scellées et tissu résistant à l'eau
- Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
- Entièrement doublé et rembourré pour plus de chaleur
- Col de couleur contrasté pour éviter la saleté
- Conforme à la norme EN ISO 20471 après 50 lavages

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
HVNEOYS	S	?	?	7630048211576	6110309100	Chine
HVNEOYM	M	?	?	7630048211583	6110309100	Chine
HVNEOYL	L	?	?	7630048211590	6110309100	Chine
HVNEOYXL	XL	?	?	7630048211606	6110309100	Chine
HVNEOYXXL	XXL	?	?	7630048211613	6110309100	Chine
HVNEOYXXXL	XXXL	?	?	7630048211620	6110309100	Chine
HVNEOYXXXXL	XXXXL	?	?	7630048211637	6110309100	Chine

Normes

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



Class 3

EN 343 + A1:2007



Class 4:1 X WP 15,000mm

EN 342:2017



0.387 (M².K/W), 3, X

EN ISO 13688:2013



CAT.II