

CARATTERISTICHE

- Controllo a 3 stadi (veloce/normale/flottante)
- Carica completa con spegnimento automatico
- Uscita a corto circuito protetta
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Protezione contro i sovraccarichi

Caricabatterie al piombo 12V 5A RS PRO con spina

Codice RS: 549-334



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

La gamma di alta qualità del piombo acido 12V automatico a 3 stadi I caricabatterie del nostro marchio RS PRO ne traggono vantaggio corrente di carica di 2 ~ Contenitore resistente agli urti IN alluminio E 50a. Inoltre, è fornito con cavi di alimentazione di rete per il Regno Unito e l'UE E connettori con clip a coccodrillo

Specifiche generali

Tipo di batteria carica	Piombo acido
Numero di batterie cariche	1
Chimiche caricate	Piombo acido
Batterie incluse	No

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso	115 V c.a., 230 V c.a.
Tipo di spina	UE
Numero di stadi di carica	3

Dati di output	
Corrente di carica	5A
Tensione di uscita	12V
Connettori di uscita	Connettori con clip a coccodrillo

Specifiche meccaniche

Dimensioni	186mm x 88mm x 47,5 mm
Peso	800g

Omologazioni

Conformità/certificazioni	Certificazione CE
Standard di sicurezza	Conformità RoHS



