

Cadre clipsable en aluminium OUTDOOR A4

Références	506123	Quantité d'unité de vente	1 Pièce
Couleur	Argent métallisé	EAN à l'unité de vente	4005546745435
Conditionnement	1 Pièce	Poids brut de l'emballage	427.6 G
Code EAN du produit	4005546745435	Pays d'origine	CN



Description produit

- Cadre en aluminium résistant, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, idéal pour l'affichage d'informations professionnelles.
- Changement rapide et facile de l'affiche grâce à l'ouverture du cadre sur les 4 côtés
- Joint en caoutchouc interne assurant une protection efficace contre l'infiltration d'eau. (Indice de protection IPX4 selon la norme DIN EN 60529)
- Lisibilité optimale, même en plein soleil, grâce à une protection anti-reflets et anti-UV. Résistant à des températures entre -20°C et +50°C
- Finition soignée et sans joints visibles grâce à des angles de cadre biseautés
- Fixation flexible et sécurisée sur différentes surfaces, par vissage ou adhésif
- Prêt à l'emploi en orientation portrait ou paysage, sans effort supplémentaire, avec tout le matériel de fixation inclus (vis, chevilles et quatre bandes adhésives).
- Bord du cadre : 25 mm

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	260
Hauteur extérieure (mm)	350
Dimension extérieure profondeur / longueur	12 mm
Capacité (pour)	1 Feuille
Format / Format (pour)	A4
Orientation Format	Portrait / paysage
Marque	DURABLE

Cadre clipsable en aluminium OUTDOOR A4

Largeur de la zone visible (mm)	210
Hauteur de la zone visible (mm)	297
Largeur du cadre (mm)	25
Type de fixation	Auto-adhésif + Kit de vis
Le produit peut être utilisé sur une surface	Diverses surfaces
Le cadre peut être ouvert	Oui
Visibilité recto et verso	Non
Le cadre semble identique des deux côtés	Oui
Résistance aux UV	Jusqu'à 2 ans
Stabilité thermique	Jusqu'à 50° environ
Résistant au froid	Jusqu'à -20° environ
Anti-reflets/minimise les reflets	Oui
Zone d'application	Espace extérieur
Type d'étiquette	Etiquette imprimable sur PC