

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Lautsprecherbuchse
Geräteanwendung	Unterstützung von Mediengeräten
Gerätedarstellung	Mechanismus
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Anzahl der Module	1 Modul
Anschlüsse - Klemmen	2 Druckbefestigung
Befestigungsmodus	Einschnappen
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert
Oberflächenbeschaffenheit	Lackiert, pulverbeschichtet
Tiefe	32 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	45 mm
Produktgewicht	0,018 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IP)	IP2xC
Schutzart (IK)	IK02
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.