



CONNECTING CABLE S7 GESCHIRMT 3.0M

连接导线，屏蔽 用于 SIMATIC S7-300/1500 在前连接器模块与 连接模块 16x0.14 mm² 之间 带 IDC 连接器， 长度 = 3.0 m

目标系统	SIMATIC S7-300 / 1500
应用适宜性	数字和模拟式 I/O 模块
产品类型名称	全模块化接口
产品名称	预制的圆形电缆

运行数据 / 标题

工作电压 / DC 时	
• 额定值	24 V
• 最大值	60 V
环境温度	
• 运行期间	0 ... 60 °C
• 存放期间	-30 ... +70 °C
联合作用的适宜性	
• PLC 输入卡	是
• PLC 输出卡	是
应用适宜性	
• 数字信号传输	是
• 模拟信号传输	是

产品特点、功能、组件 / 概述 / 标题

通道数量	8
导线的规格	圆形电缆
导线长度	3 m
极数	16
导线数量 / 连接导线	16
导线截面 / 额定值	0.14 mm ²
颜色 / 电缆护套的	黑色
外径 / 电缆护套的	7 mm
材料 / 连接导线的电缆护套	PVC
屏蔽层规格	编织护套
插头型号	IDC 连接器
电气连接规格 / 外壳上	端子板
极数 / 在第一个接口处	16; 前连接器模块侧
电气连接规格 / 现场侧	端子板
极数 / 在第二个接口	16; 终端模块侧
资格证明	

● cULus 许可	否
参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009	WG
净重	0.25 kg

上一次修改：

2024/3/12 