



AN10 à 30-C, Silencieux, Modèle compact en résine, raccord instantané AN10-C06

Fiche technique

Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.





Silencieux

Standard Specifications

Taille du corps	10
Taille des raccords instantanés	06 (Ø6)
Pression du fluide	Air
Maximum operating pressure	1.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Réduction du bruit	30 dB
Surface effective	7 mm ²
Weight	0.010 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[AN-A_FR.pdf](#)