

M12 AF-O VENTILATORE M12™

Possibilità di regolare la velocità su 3 livelli, fino a 22,53 km/h
 Diametro da 150 mm per massima circolazione dell'aria a 680 m³/h
 Testa regolabile a 360° per orientare il flusso d'aria
 Possibilità di agganciare o montare il ventilatore tramite magneti, fori, ganci e fascette
 Fino a 8, 4 e 2 ore di autonomia (a seconda della velocità selezionata) con una batteria M12™ REDLITHIUM™ da 3.0 Ah
 Design leggero e compatto per massima manovrabilità negli spazi più stretti
 Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
 Compatto: 332 x 223 x 178 mm



REDLITHIUM™



Volume d'aria (m³/h)	300/ 450/ 680
Velocità flusso d'aria (km/h)	22.53
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478228