

RUOTA D 160X45/60 BN SFP M22 F.14

Serie Ruota D

Ruote con anello in gomma nera, mozzo in materiale termoplastico disponibili con cuscinetti rullini o con boccole di nylon.
Organo di rotolamento della ruota: boccola.




Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 12-14mm.

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	160 mm
Larghezza del battistrada	E	45,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		2,110 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	196 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12-14
Disassamento	F	56 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		135 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [13128](#)

Versione con parafile: [14328PPFE](#)

Versione con parapiedi: [14328PPFE](#)

Versione con freno anteriore: [14328FRFE](#)

Versione con freno anteriore e parafile: [14328FRPPFE](#)

Versione con freno anteriore e parapiedi: [14328FRPPFE](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).