



PDE 13 RX

TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W

Design maneggevole ed ergonomico

Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni

Elettronica variabile con preselettore di velocità

Blocco della percussione meccanica

Mandrino autoserrante in metallo 1,5 - 13 mm per una lunga durata

Facile accesso alle spazzole

Cavo 4 m



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2,900
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 18/ 15
Coppia max (Nm)	21
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409200