

Leuchtelement

45-320.2N11

Vertrieb durch
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/45-320.2N...>

Ihr Produkt:



45-320.2N11 Leuchtelement

MONTAGE

Komponenten-Montage-Typ: Bodenmontage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe: Weiss

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 6 - 24 V AC/DC

Stossspannungsfestigkeit: 4 kV

Lichtstärke: 900 - 1400 mcd

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Schraubanschluss

Anschluss Details 1: Eindrätig 2 x (1,0 ... 1,5mm²)
– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm²)

Anschluss Details 2: Feindrätig
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm²)
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 1,5 mm²)
– Bei AWG-Leitungen 2 x (18 ... 14)

Gewicht: 0.02 kg

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:

Leuchtelement, Schraubanschluss, Weiss, 6 - 24 V AC/DC, Bodenmontage

Hinweise:

Leuchtelement Bodenmontage kann nur mit Aufbaugehäuse verwendet werden

Schaltschemas:



Abmessungen:

