

C12 PN-O CHIODATRICE PALMARE M12™

Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi

Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi

Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo

Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare

Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria

Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



REDLITHIUM™



Frequenza di percussione (colpi/min)	2700
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.9
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427182