

Datenblatt:

Ladeadapter GaN 20W PD 1xUSB-C max. 3A WS

Ladeadapter GaN 1xUSB-C, Eingangsspannung: 110-240V,
Leistung: max. 20W, Last: USB-C max. 3.0A, weiss

Artikelnummer 52 00050
EAN 7611007180843
Einheits Nr.
Einheit STK
Verpackungseinheit 10
Verpackungsmasse 6.5 x 13.0 x 3.6 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.065 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifr. 85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	USB Charger
Marke	STEFFEN
Modell	USB PD
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	USB-C
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	3 A
Nennspannung	110-240 V
Nennleistung	20 W
Steckertyp	Typ 11
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Produkthöhe	49 mm
Produktbreite	44 mm
Produkttiefe	64 mm
Gewicht netto	0.049 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung