

M12 FDGA2-522BA

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™ CON VELOCITÀ VARIABILE

50% più potente della precedente versione - la più potente smerigliatrice 12v sul mercato superando anche le versioni pneumatiche

Massimo controllo per ogni materiale, 4 velocità disponibili. Ideale per acciaio inox, togliere i punti di saldatura. Può montare accessori da levigatura fino a 76 mm e da taglio fino a 50 mm

Lunga solo 119 mm, perfetta per accedere in spazi ristretti

Blocco dell'albero motore - Incremento della produttività, non sono necessarie due chiavi

Può montare qualsiasi accessorio con attacco da 6 o 8 mm

Tasto "sicura" per prevenire accensioni involontarie

Luce LED per illuminare l'area di applicazione

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

**REDLITHIUM™**

Velocità a vuoto (giri/min)	3.000 - 20.000
Dimensione colletto (mm)	6 & 8
Max. diametro accessori (mm)	76
Kit incluso	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933500525