



## PH 28

### TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM

Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J

Potente motore da 820 W

Avviamento morbido

Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate

Impugnatura secondaria

Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni

Reversibilità

Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta

Versione X con attacco FIXTEC™

Cavo 4 m



|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Percussioni al minuto a pieno carico              | 0 - 4,000  |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 28 |
| Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )        | 22         |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )      | 16         |
| FIXTEC™                                           | No         |
| Peso (Kg)                                         | 2.7        |
| Codice prodotto                                   | 4933396396 |