

アクチュエ
ーター販売事業者
Rs-online

03-810.001

<https://rs-online.eao.com/component/03-810.00...>

お客様の製品:



03-810.001 アクチュエーター

製品範囲

製品タイプ: Not Recommended for new design

前面

フロント形状: 長方形

取付け

デザイン: フラッシュ

取付け穴: 21.2 mm x 41.2 mm

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 10 VAC ... 55 VAC, 25 mA
10 VDC ... 75 VDC, 15 mA

定格電圧: 10 - 55 V AC

機械的特性

端子: ねじ端子

締め付けトルク: 固定スリーブ 最大 0.2 Nm, ねじ端子 0.8 Nm

重量: 0.078 kg

音響特性

トーン周波数: 約 2.8 kHz

音圧: 85dB (A) ±8dB 距離0.1mにて

周辺条件

IP保護等級: IP40前面、DIN EN 60529に準拠

使用温度: - 20 °C ~ + 60 °C

保存温度: - 30 °C ... + 70 °C

認証

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC)

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, 21.2 mm x 41.2 mm, 長方形, ねじ端子


ブザー方式: Electronic non-contacting buzzer with IC oscillator

配線図:



A = 電源
B = 連続音（開いている場合） / 音程（閉じている場合）
C = 制御ボリューム

マウントカットアウト:



寸法図:

