


Dörrskylt CLICK SIGN A4 stående

Artikelnummer	486737	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Grafit	EAN per säljenhet	4005546405568
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	591 G
EAN per basenhet	4005546405568	Ursprungsland	DE



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- CLICK SIGN dörrskyltssortiment av plast i 5 format
- Val mellan 4 färger för att enkelt skilja mellan avdelningar eller våningsplan
- Kartonginlagorna kan lätt bytas, dra bara ut den transparenta skivan helt
- Lämpar sig för storskalig användning, t.ex. på utbildningsinstitutioner, sjukhus, gastronomi osv.
- Med monteringsset, bormall och anvisning för att skruva eller klistra fast
- Matchande EDP-skrivbara kartonginlagor kan beställas till
- För insticksetiketter A4 (210 x 297 mm)
- Passande utskrivbara inlagor: art.nr 485602

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	233
---------------------	-----

486737_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 11:08

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
 Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Dörrskylt CLICK SIGN A4 stående

Utvändig höjd (mm)	327
Utvändig djup / längd	12 mm
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Etikettens bredd (mm)	210
Etikettens bredd (mm)	297
Med neutral etikett	Ja
Fönster med utbytbara etiketter	Ja
Typ av fastsättning	Skruvas fast
Typ av etikett	DURAPRINT®