

M18 FRGRO114-OC

SCANALATRICE PER TUBAZIONI 1 1/4"(DN32) - 4" (DN100) M18 FUEL™

Scanalatrice per tubazioni a batteria sviluppata per chi installa prevalentemente sprinkler con capacità 1 1/4"(DN32) - 4" (DN100)

Permette di realizzare scanalature nelle tubazioni in modo semplice e veloce

Semplice da utilizzare: seleziona il diametro della tubazione, il materiale e lo spessore. Definisci la profondità del solco e premi avvio

Permette di realizzare scanalature da 1 1/4"(DN32) - 4" (DN100) in tubazioni di differenti spessori

Fino a 50 scanalature su tubazioni da 2.5" con una batteria M18™ FORGE™ da 8.0Ah

Fornisce risultati costanti e ripetibili, riducendo al minimo gli errori durante la scanalatura di un gran numero di tubi

Sicurezza: 3 tasti dedicati per interrompere le operazioni

Permette di scanalare anche su tubazioni già installate

Può essere utilizzato più volte su tubazioni dello stesso diametro senza cambiare i parametri

Elimina le operazioni di misurazione dopo ogni scanalatura, riduce gli errori e aumenta la velocità

Maniglia pieghevole per facilitare il trasporto

Possibilità di realizzare scanalature in orizzontale o in verticale

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Capacità Tubo [Max. ø mm]	114.3
Max. spessore (mm)	
Diametro tubo (mm)	42.4 - 114.3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	19.8 (M18 FB8)
Codice articolo	4933479788