



WXSB 200 Bains de soudure

Item No: T0052704399N

KEY FEATURES

- + Dimensions du bain 58 x 33 x 19 mm (L x l x H)
- + Plage de température 100°C - 550°C
- + Compatible avec toutes les stations WX
- + Taille du boîtier: 150 x 120 x 65 mm (L x B x H)
- + Temps de montée en température ~ 10 min (50°C - 350°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	54mm
Longueur	175mm
Dimensions L x l x h	175.0 x 120.0 x 54.0mm
Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	660 sec
Coffre-fort ESD	Oui
Pouvoir	200 W
Dimensions du bain de soudure (L x l x H)	57.9 x 33.0 x 19.0mm
Unité d'approvisionnement	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3
Plage de température (en fonction de l'outil)	93 - 498°C
Plage de température °C	100 - 500 °C
Plage de température °F	200 - 930 °F
Type de pourboire	WX
UPC	4003019423408
Le Voltage	24 V