



TW 1.5 x 40 - 2 pcs

THUNDERWEB PUNTE METALLO HSS- G - DIN 338

- La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare meglio il calore. Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta.
- La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi
- La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all'avvicinarsi dell'attacco (sezione conica). Sezione parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata
- Angolo taglio: 135°.
- Finitura lucida permette una più veloce estrazione del truciolo e una maggiore durata della punta.
- Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resistenza.
- Supporta carichi di pressione elevati.



∅ (mm)	1.5
Article Number	4932352346
Lunghezza totale (mm)	40
Lunghezza utile (mm)	18
Quantità confezione	2