

Datenblatt:

Stecker+Kupplung "Lock" T12/T13 ws teilisoliert mit Sperrknopf

Stecker+Kupplung "Lock" T12/13 weiss teilisoliert mit Sperrknopf,
bis 3x1.5mm², IP20, 250V/10A

Artikelnummer 1409602 23 K
 EAN 7611007097981
 Einheits Nr.
 Einheit BLIS
 Verpackungseinheit 6
 Verpackungsmasse 11.0 x 17.0 x 7.0 (B x H x T) cm
 Bruttogewicht 0.070 Kg
 Ursprungsland CN
 Zolltarifr. 85369010



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker + Kupplung
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 12 + Typ 13 Lock
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Typ 13 Lock
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 Lock
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Lock-System verhindert ein unabsichtliches Trennen der Stromversorgung
Produkthöhe	60 mm
Produktbreite	70 mm
Produkttiefe	20 mm
Gewicht netto	0.055 Kg
Verpackungsart	Blister