



Steckdosenleiste STRONG 5xT13 3m mit Schalter und Haftmagnete sw

Artikel-Nr: 207621135
EAN Code: 7611007122263

Beschreibung

Steckdosenleiste STRONG 5xT13 längs, Kabel Td H05VV-F 3G1mm2, Kabellänge 3m, Stecker T12, Reset-Schalter (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem Überstromschutz), Haftmagnete inkl. Mangetklebehalterungen, Aufwickelvorrichtung, schwarz

Spezifikationen

Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Strong
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Anthrazit
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm2

Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Anthrazit
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	hochschlagfestes Gehäuse
Produkthöhe	290 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.490 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie