


DV3520



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Stack/RYGBW



Application		
Application	signalisation des états de la machine	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	225
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 7	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	7	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...50
Température de stockage	[°C]	-30...60
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection	IP 65	



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Stack/RGBW


Tests / homologations		
Homologation UL	Ta	-25...50 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E547518
Données mécaniques		
Poids	[g]	622
Type de montage		Socle de montage
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 273
Matières		boîtier: ABS noir; lentille: PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	1 x LED, rouge / jaune / vert / bleu / blanc
	segment LED	5 x 4 LED
Accessoires		
Accessoires en option		fixation de base, DV3000
		Socle de montage, DV3001
		segment LED , rouge, DV3002
		segment LED , jaune, DV3003
		segment LED , vert, DV3004
		segment LED , bleu, DV3005
		segment LED , blanc, DV3006
		buzzer, DV3007
Remarques		
Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement:		
		
Raccordement		
1 (rouge)	IN1	DI1 (LED rouge)
2 (orange)	IN2	DI2 (LED jaune)
3 (vert)	IN3	DI3 (LED vert)
4 (bleu)	IN4	DI4 (LED bleu)
5 (blanc)	IN5	DI5 (LED blanc)
6 (gris)	IN6	DI6 (buzzer)
7 (jaune)	L-/L+	(PNP/NPN)
8 (gris)	IN7	DI7 (clignotante)
9 (noir)	L+/L-	(PNP/NPN; clignotante)

Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Stack/RYGBW

Diagrammes et courbes

Montage



- 1 E89060 non fourni
- 2 E89065, E89066, E89067 non fourni


DV3520



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Stack/RYGBW

Montage



- 1 E89060 non fourni
- 2 E89065, E89066, E89067 non fourni
- 3 E89061 non fourni



DV3520



Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Stack/RYGBW

Montage



- 1 montage sur une surface horizontale
- 2 montage sur une surface verticale