

HRLH-SPO 75K

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526117542
ID 757015
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie HRLH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 75 mm
Radbreite	⊥ 32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 300 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀ 108 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀ 123 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)	15 mm
Montageart	Anschraubplatte
Plattengröße	☞ 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☞ 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	☞ 9 mm
Verstellweg (T4)	☞ 15 mm
Ausladung (F)	☞ 55 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	⚖ 1,7 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	☹
ESD	☹
Elektrisch ableitend	☹
Korrosionsbeständig	☹



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ befriedigend



Hitzebeständig	☒	×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

Produktreferenzen



Verwendetes Rad SP0 75/15K