

M12 FIR38-O

CRICCHETTO $\frac{3}{8}$ " M12 FUEL™

In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min
Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 280,8x50x70 mm)

La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose

La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria

Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione

Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro

Fornito con adattatore da $\frac{1}{4}$ "

Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™


REDLITHIUM™


Attacco	$\frac{3}{8}$ " quadro
Coppia max (Nm)	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 200
Lunghezza (mm)	281
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459797