



## PLH 32 XE

### TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32 MM

Martello potente e polivalente con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia, energia d'impatto 3,8 J

Potente motore da 900 W

Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura

Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip

FIXTEC™ per una facile sostituzione degli accessori

Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una più lunga durata di funzionamento

La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore

Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura

Cavo 4 m



|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Percussioni al minuto a pieno carico              | 0 - 4,500  |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 40/ 16/ 32 |
| Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )        | 22         |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )      | 20         |
| Peso (Kg)                                         | 3.6        |
| Fornibile in                                      | Valigetta  |
| Codice prodotto                                   | 4933400069 |