

Tubes à usage général en polyuréthane, taille standard en pouces - TIUB TIUB01BU-100-X3

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: 1/8" à 1/2"
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C pour l'air et 0 à 40 ° C pour l'eau
- 29 variations de couleurs.

Spécifications standards

Taille	01 (Diam ext. Ø3.18 Diam int. Ø2.)
Couleur	BU (Bleu)
Longueur du rouleau	100 m
Longueur de la bobine	Sans
Suffixe	X3 (Longueur de la bobine)
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel) / 0 °C Eau
Poids	0.500 Kg

Information supplémentaire

Catalogue

[TU-29COLOR-A_FR.pdf](#)