



PB-10050 | SUPER HEAVY-DUTY MAGNETIC POWER BANK WITH FLASHLIGHT

- High quality 3.6V 10050mAh internal Li-ion battery
- Intelligent multiple outputs via USB-A port, supporting fast charging (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Fast 2A USB-C recharging - 4.5 hr charge time
- Over-charge, over-load, deep-discharge and short-circuit protection
- 3 Battery level & charging indicator LEDs
- Super tough nylon & TPR construction
- IK07 shock proof - 2m drop proof
- IP65 dust & water proof
- Super strong magnetic base
- Sturdy rear aluminium pocket clip
- 250 Lumen 6500k SMD LED flashlight
- With a massive 75hr runtime

BATTERY 3.6V 10050mAh Li-ion
WEIGHT 265g
DIMENSIONS 114 x 65 x 32mm

LUMEN 250LM | **RUNTIME 75H** | **BEAM 21M** | **IP RATING IP65/IK07**



PB-10050 | BATTERIE EXTERNE MAGNÉTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AVEC LAMPE TORCHE

- Batterie Li-ion interne haute qualité 3.6V 10050mAh
- Sorties multiples intelligentes via port USB-A, prenant en charge la recharge rapide (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Recharge rapide 2A USB-C - temps de charge de 4.5 heures
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les décharges profondes et les courts-circuits
- 3 voyants LED indiquant le niveau de charge et l'état de charge de la batterie
- Construction ultra-résistante en nylon et TPR
- IK07 résistant aux chocs - résistant à une chute de 2m
- IP65 étanche à la poussière et à l'eau
- Base magnétique ultra puissante
- Clip de poche arrière robuste en aluminium
- Lampe torche LED SMD 250 lumens 6500k
- Avec une autonomie impressionnante de 75 heures

BATTERIE 3.6V 10050mAh Li-ion
POIDS 265g
DIMENSIONS 114 x 65 x 32mm

LUMEN 250LM | AUTONOMIE 75H | FAISCEAU 21M | ÉVALUATION IP65/IK07



PB-10050 | SUPERROBUSTE MAGNETISCHE POWERBANK MIT TASCHENLAMPE

- Hochwertiger interner Li-Ionen-Akku mit 3.6V und 10050mAh
- Intelligente Mehrfachausgänge über USB-A-Anschluss, unterstützt Schnellladung (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Schnelles Aufladen über USB-C mit 2A – Ladezeit 4.5 Stunden
- Überladungs-, Überlastungs-, Tiefentladungs- und Kurzschlusschutz
- 3 LEDs für Batteriestatus und Ladeanzeige
- Superrobuste Konstruktion aus Nylon und TPR
- IK07 stoßfest – Fallfest aus 2m Höhe
- IP65 staub- und wasserdicht
- Superstarker Magnetfuß
- Robuster Taschenclip aus Aluminium
- 250 Lumen 6500k SMD LED-Taschenlampe
- Mit einer enormen Laufzeit von 75 Stunden

BATTERIE 3.6V 10050mAh Li-ion

GEWICHT 265g

ABMESSUNGEN 114 x 65 x 32mm

LUMEN 250LM | **LAUFZEIT** 75H | **STRAHL** 21M | **IP-BEWERTUNG** IP65/IK07



PB-10050 | SUPERZWARE MAGNETISCHE POWERBANK MET ZAKLAMP

- Hoogwaardige interne Li-ion-batterij van 3.6V en 10050mAh
- Intelligente meervoudige uitgangen via USB-A-poort, ondersteunt snel opladen (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Snelle 2A USB-C-oplading - oplaadtijd van 4.5 uur
- Overlaad-, overbelastings-, diepontladings- en kortsluitbeveiliging
- 3 LED's voor batterijniveau en oplaadindicator
- Supersterke nylon en TPR-constructie
- IK07 schokbestendig - bestand tegen vallen van 2 meter hoogte
- IP65 stof-en waterdicht
- Supersterke magnetische voet
- Stevige aluminium pocketclip aan de achterzijde
- 250 lumen 6500k SMD LED-zaklamp
- Met een enorme gebruiksduur van 75 uur

BATTERIJ 3.6V 10050mAh Li-ion
GEWICHT 265g
AFMETINGEN 114 x 65 x 32mm

LUMEN 250LM | **BEDRIJFSTIJD** 75H | **LICHT BUNDEL** 21M | **IP-KLASSE** IP65/IK07



PB-10050 | BATERÍA EXTERNA MAGNÉTICA DE ALTA RESISTENCIA CON LINTERNA

- Batería interna de iones de litio de alta calidad, 3.6V y 10050mAh
- Salidas múltiples inteligentes a través del puerto USB-A, compatibles con carga rápida (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Recarga rápida USB-C de 2A - Tiempo de carga de 4.5 horas
- Protección contra sobrecarga, sobrecarga, descarga profunda y cortocircuito
- 3 LED indicadores del nivel de batería y de carga
- Fabricado en nylon y TPR superresistentes
- IK07 a prueba de golpes - Resistente a caídas de 2m
- Resistente al polvo y al agua (IP65)
- Base magnética superresistente
- Resistente clip trasero de aluminio para bolsillo
- Linterna LED SMD de 250 lúmenes y 6500k
- Con una enorme autonomía de 75 horas

BATERÍA 3.6V 10050mAh Li-ion
PESO 265g
DIMENSIONES 114 x 65 x 32mm

LÚMENES 250LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 75H | **HAZ** 21M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65/IK07



PB-10050 | POWER BANK MAGNETICO SUPER RESISTENTE CON TORCIA ELETTRICA

- Batteria interna agli ioni di litio da 3.6V e 10050mAh di alta qualità
- Uscite multiple intelligenti tramite porta USB-A, con supporto per ricarica rapida (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Ricarica rapida USB-C 2A - Tempo di ricarica 4.5 ore
- Protezione da sovraccarico, sovraccarico, scarica profonda e cortocircuito
- 3 LED indicatori del livello della batteria e dello stato di carica
- Struttura in nylon super resistente e TPR
- IK07 resistente agli urti - resistente a cadute da 2m
- IP65 resistente alla polvere e all'acqua
- Base magnetica super resistente
- Robusta clip posteriore in alluminio
- Torcia LED SMD da 250 lumen e 6500k
- Con un'autonomia eccezionale di 75 ore

BATTERIA 3.6V 10050mAh Li-ion
PESO 265g
DIMENSIONI 114 x 65 x 32mm

LUMEN 250LM | **DURATA** 75H | **FASCIO** 21M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK07



PB-10050 | SUPER WYTRZYMAŁY MAGNETYCZNY POWER BANK Z LATARKĄ

- Wysokiej jakości wewnętrzna bateria litowo-jonowa 3.6V 10050mAh
- Inteligentne wielokrotne wyjścia przez port USB-A, obsługujące szybkie ładowanie (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Szybkie ładowanie przez USB-C 2A – czas ładowania 4.5 godziny
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, przeciążeniem, głębokim rozładowaniem i zwarcie
- 3 diody LED wskazujące poziom naładowania baterii i stan ładowania
- Super wytrzymała konstrukcja z nylonu i TPR
- Odporność na wstrząsy IK07 – odporność na upadek z wysokości 2m
- IP65 – odporność na kurz i wodę
- Super mocna podstawa magnetyczna
- Solidny tylny klips z aluminium
- Latarka LED SMD o mocy 250 lumenów i temperaturze barwowej 6500K
- Dzięki ogromnej wydajności wynoszącej 75 godzin pracy

AKUMULATOR 3.6V 10050mAh Li-ion

WAGA 265g

WYMIARY 114 x 65 x 32mm

LUMENÓW 250LM | **CZAS DZIAŁANIA** 75H | **WIĄZKA** 21M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07



PB-10050 | SUPER HEAVY-DUTY MAGNETIC POWER BANK WITH FLASHLIGHT

- High quality 3.6V 10050mAh internal Li-ion battery
- Intelligent multiple outputs via USB-A port, supporting fast charging (5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A)
- Fast 2A USB-C recharging - 4.5 hr charge time
- Over-charge, over-load, deep-discharge and short-circuit protection
- 3 Battery level & charging indicator LEDs
- Super tough nylon & TPR construction
- IK07 shock proof - 6.5ft drop proof
- IP65 dust & water proof
- Super strong magnetic base
- Sturdy rear aluminium pocket clip
- 250 Lumen 6500k SMD LED flashlight
- With a massive 75hr runtime

BATTERY 3.6V 10050mAh Li-ion
WEIGHT 9.3oz
DIMENSIONS 4.4 x 2.5 x 1.2 in

LUMEN 250LM | **RUNTIME** 75H | **BEAM** 68ft | **IP RATING** IP65/IK07