

C12 RT-O

SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™

Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura

Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi

Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min)

Collare da 3.2 mm compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato

Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione dell'accessorio

Ergonomico e leggero, dimensioni mm 227.5x50x54

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria

Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	5.000 - 32.000
Dimensione colletto (mm)	3.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427183