

MXF PSC-0 STAGGIA VIBRANTE MX FUEL™

La Staggia vibrante MX FUEL™, chiamata anche Libellula, è la soluzione ideale quando si lavora su ampie superfici, fornendo prestazioni pari ai modelli a benzina, ma eliminandone le emissioni e i rischi associati

Compatibile con stagge Milwaukee fino a 4.87 metri, intercambiabili

Il pulsante di accensione fornisce potenza istantanea, eliminando la lentezza dell'accensione a scoppio e riducendo i tempi morti - ciò permette di terminare il lavoro più in fretta, senza compromessi su potenza o autonomia

Motore brushless POWERSTATE™ in grado di erogare fino a 9.000 vibrazioni al minuto (con staggia da 4.87 metri) regolabili tramite potenziometro, per massimo controllo nel calcestruzzo

Maniglie pieghevoli per facile trasporto sul cantiere

Connessione rapida tra utensile e stagge grazie a due bulloni

Fino a due ore di autonomia con 1 batteria CP203 da 3.0 Ah (con staggia da 3.65 m)

Stagge disponibili separatamente (1.22, 1.83, 2.44, 3, 3.65, 4.25, 4.87 metri)

Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Fornito con chiave 9/16"



REDLITHIUM™



Vibrazioni (1/min)	9,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479771