



BOSCH



锂电轻锤 巧破万工

博世新款锂电无刷电锤

GBH 18V-18

GBH 18V-18 X 通用夹头版

Bosch Professional

电锤研发的先驱者

源起专业电锤世家，品质卓然



1932 年
EH 600

博世第一支具备旋转冲击机制的电锤。

1984 年
GBH 24V

博世第一支充电式电锤诞生。



2022 年
GBH 187-LI

博世第一支由中国团队研发的具备互联功能的电锤震撼来袭。



2025 年
GBH 18V-18/18 X

博世专业级轻便型电锤



2023 年
GBH 185-LI

博世专业级锂电吸尘锤



轻松作业 应用无界



无刷马达



通用夹头



减振手柄



反弹 / 反扭保护



恒速控制

* 通用夹头功能仅适用于型号 GBH 18V-18 X。

博世专利*通用夹头设计

同时适配圆柄、六角柄（夹持范围6-10mm）和SDS Plus钻头
无需更换夹头轻松实现多场景作业需求

*该功能不适配三角柄钻头



无需工具 秒换钻头



1、取下附件



2、更换附件



3、旋拧夹头，完成更换

*发明专利号：ZL202110966965.6


更轻巧

1.6kg *轻巧机身，整机高度紧凑
轻便易用，头顶作业更称手



裸机重量约1.6kg
≈3瓶水的重量

* GBH 18V-18裸机不带电池。



3瓶水

更易用

无刷换“芯”，续航提升
新款GBH 18V-18 X续航能力较老款提升20%

续航更长 作业更高效

GBH 18V-21



GBH 18V-18 X



*续航能力受施工工况影响，本测试数据均来自博世电动工具亚太研发实验室

更安全


电子防反扭保护，卡顿即停更安全

博世电锤配置电子防反扭保护，遇卡顿即停，无惧失控反扭，使用更安全



减振手柄

进一步减轻振动感，减轻作业疲劳



极简两功能设计

出色胜任 恰适所需




平钻档位



木材/金属
等材质钻孔



锤钻档位



混凝土/砖墙
等材质钻孔

一机多能 应用无界



橱柜安装



玻璃门窗安装



室内安装



博世锂电科技

ECP锂电技术 安全可靠



大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下的使用，甚至爆炸，保障使用者安全。



放心充

博世ECP电子电池保护技术通过软硬件可实时监测电池充电情况，有效防止不合适条件下的使用以及电池过充，延长使用寿命，保障安全

*以上画面仅为博世ECP电子电池保护技术原理展示，产品及零配件外观根据不同规格有所差异，请以实物为准

产品优势

GBH 18V-18 X 通用夹头版

博世专利*通用夹头设计

同时适配圆柄、六角柄和 SDS Plus钻头，多场景作业 无需更换夹头



恒速控制

保证功率的稳定输出



2大钻孔模式

出色胜任平钻及锤钻功能

减振手柄

内置减振装置 有效减少振动及作业疲劳 保护作业者健康



L型设计

握持舒适轻松 向上作业不费力

电子反扭保护

电子传感器监测到障碍物时会立刻关机保护作业者安全



*发明专利号: ZL202110966965.6

GBH 18V-18 普通版

SDS-plus 四坑夹持系统

更耐磨

恒速控制

保证功率的稳定输出



2大钻孔模式

出色胜任平钻及锤钻功能

减振手柄

内置减振装置 有效减少振动及作业疲劳 保护作业者健康



L型设计

握持舒适轻松 向上作业不费力

电子反扭保护

电子传感器监测到障碍物时会立刻关机保护作业者安全



产品参数



博世18V锂电轻锤	GBH 18V-18	GBH 18V-18 X
锤击力	1.5J	1.5J
电压	18V	18V
空载速率	0-900 转/分钟	0-900 转/分钟
锤击率	0-5000 转/分钟	0-5000 转/分钟
夹持系统	SDS-PLUS四坑夹头	ONE CHUCK通用夹头
最大钻孔直径	混凝土 18mm	混凝土 18mm
最大钻孔直径	钢材 10mm	钢材 10mm
最大钻孔直径	木材 18mm	木材 18mm
模式	双模式（平钻+锤钻）	双模式（平钻+锤钻）
重量（不含电池）	1.6 kg	1.8 kg
工作LED	有	有

产品包装

01 裸机版

GBH 18V-18 X 裸机版



博世胶盒



GBH 18V-18 X 裸机 x 1

GBH 18V-18 裸机版



博世胶盒



GBH 18V-18 裸机 x 1

02 双电版

GBH 18V-18 X 双电版



博世胶盒



GBH 18V-18 X 裸机 x 1



充电器GAL 18V-20 x 1



18V 4.0安时电池 x 2



GDE 24

GBH 18V-18 双电版



博世胶盒



GBH 18V-18 裸机 x 1



充电器GAL 18V-20 x 1



18V 4.0安时电池 x 2

哪款博世更适合你？

电锤选型小百科



	GBH 18V-18	GBH 18V-18 X	GBH 180-LI	GBH 185-LI	GBH 187-LI
锤击力	1.5 J	1.5 J	2.0 J	1.9 J	2.4 J
最大钻孔直径					
混凝土	18mm	18mm	20mm	22mm	24mm
钢材	10mm	10mm	13mm	13mm	13mm
木材	18mm	18mm	30mm	20mm	30mm
工作模式	平钻、锤钻	平钻、锤钻	平钻、锤钻 凿击	平钻、锤钻 凿击	平钻、锤钻 凿击
夹头类型	SDS Plus 四坑夹头	ONE CHUCK 通用夹头	SDS Plus 四坑夹头	SDS Plus 四坑夹头	双夹头版本 均有
适配钻头	SDS Plus	SDS Plus、圆柄 六角柄	SDS Plus	SDS Plus	/
减震手柄	有	有	有	有	有
电子反扭保护	有	有	有	有	有
电子照明	有	有	有	有	有
是否适配吸尘装置	无	GDE 24	GDE 12	GDE 12	GDE 18V-16
重量（不含电池）	1.6 kg	1.8 kg	2.4 kg	2.3 kg	2.9 kg
使用工况建议	安防安装 室内安装 物业维修	安防安装 室内安装 物业维修	安防安装 室内安装 物业维修	户外广告牌安装 安防安装 室内安装 物业维修	强电设备安装 弱点设备安装 家用电器安装 水电安装

以上图片与参数信息仅供参考，具体请以实际为准。
手工测量存在误差，最终请以实物为准。