

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke LED2WORK GmbH.

Leverandørens adresse: Vertrieb, Stuttgarter Straße 13A, 75179 Pforzheim, DE

Modelidentifikation: 2941-5001-00-LE-332p

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	-		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	17	Energieffektivitetsklasse	D
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	2 204 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	5 600
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	16,8	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	85

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	7	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	332		
	Dybde	14		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,329 0,324
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		1 240	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	117
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		0	Overlevelseshæft	-
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		-		


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant



Spektrum

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 20/08/2021



EPREL-registreringsnummer: 775845

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/775845>

Leverandør: LED2WORK GmbH (Fabrikant)

Websted: led2work.com

Kundeservice:

Navn: Vertrieb

Websted: www.led2work.com

E-mail: info@led2work.com

Telefon: +49 7231 44920-00

Adresse:

Stuttgarter Straße 13A

75179 Pforzheim

Tyskland