

MB46 - MB46PR - MB46GRIP

Dalle 100 % modulable

Composition : 100 % caoutchouc naturel (MB46 et MB46RL - coloris noir) ou caoutchouc avec 25% de nitrile (MB46PR - coloris rouge* et MB46GRIP - coloris noir)

Applications : Postes industriels et commerciaux : industrie automobile, imprimeries, chaînes de montage, zone de découpe...

Environnement :

- MB46 et MB46RL: sec ou légèrement humide
- MB46PR : sec, légèrement humide ou huileux
- MB46GRIP : sec, légèrement huileux, projections de copeaux

Avantages :

- dalle 100 % modulable grâce à son système unique de connexion
- MB46RL en rouleau pour une installation plus rapide.
- facile à transporter, installer et réimplanter
- fonction antifatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire
- isole du froid
- marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes
- antidérapante
- résiste aux graisses (MB46PR)
- autoplombante
- **résiste aux projections de copeaux (surface avec GRIP) grâce à la surface en carbure de silicium**

Coloris : noir (caoutchouc naturel), rouge (caoutchouc nitrile) ou anthracite brillant (caoutchouc nitrile avec GRIP)

+ Info : souplesse obtenue par le design : plots



MB46



Face inférieure



Face supérieure



MB46

MB46PR


NOUVEAU



MB46RL en rouleau



MB46GRIP



Rampes

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
MB46	91 x 91 cm	14,5 mm	7,4 kg/p
MB46RL (rouleau)	1,80 x 10 m	14,5 mm	9,4 kg/m ²
MB46PR (nitrile)	91 x 91 cm	14,5 mm	8,3 kg/p
MB46GRIP (nitrile + grip)	91 x 91 cm	17,5 mm	10,2 kg/p
BRA45N/BRA45PRN/BRAY45N	Rampe noire/rouge/jaune	14,5 mm	0,9 kg/p
BRA45GRIP/BRAY45GRIP	Rampe noire/jaune pour MB46GRIP	17,5 mm	1,1 kg/p

* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

